

HOLEX®
Filiere HSS, M × passo: 10X1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	141060 10X1
GTIN	4045197084354
Classe articolo	12K

Descrizione
Esecuzione:

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

Imbocco a 1 spira e 3/4.

Tipo di filettatura: MF

Angolo di filetto: 60 grado

Materiale da taglio: HSS

Norma: EN 22568

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 1 mm

Ø esterno: 30 mm

Altezza: 11 mm

Descrizione tecnica

Passo	1 mm
Altezza	11 mm
Ø esterno	30 mm

Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Misura del filetto	10
Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra