

HOLEX®
Filiere HSS-E, M × passo: 8X1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	141065 8X1
GTIN	4045197595294
Classe articolo	12K

Descrizione
Esecuzione:

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

Imbocco a 2 spire. Lappate e nitrurate, angolo di spoglia superiore ca. 15°. **Per acciai ad alta resistenza e inossidabili.**

Tipo di filettatura: MF

Angolo di filetto: 60 grado

Materiale da taglio: HSS E

Norma: EN 22568

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 1 mm

Ø esterno: 25 mm

Altezza: 9 mm

Descrizione tecnica

Altezza	9 mm
Passo	1 mm
Ø esterno	25 mm

Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Misura del filetto	8
Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS E
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra