

HOLEX®
Filiere HSS-E, M × passo: 18X1,5

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	141065 18X1,5
GTIN	4045197595393
Classe articolo	12K

Descrizione
Esecuzione:

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

Imbocco a 2 spire. Lappate e nitrurate, angolo di spoglia superiore ca. 15°. **Per acciai ad alta resistenza e inossidabili.**

Tipo di filettatura: MF

Angolo di filetto: 60 grado

Materiale da taglio: HSS E

Norma: EN 22568

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 1,5 mm

Ø esterno: 45 mm

Altezza: 14 mm

Descrizione tecnica

Passo	1,5 mm
Altezza	14 mm
Ø esterno	45 mm

Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Misura del filetto	18
Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS E
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra