

**HOLEX®**
**Filiere HSS, M × passo: 14X1,5**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	141060 14X1,5
GTIN	4045197084385
Classe articolo	12K

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

**Imbocco a 1 spira e 3/4.**

Tipo di filettatura: MF

Angolo di filetto: 60 grado

Materiale da taglio: HSS

Norma: EN 22568

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 1,5 mm

Ø esterno: 38 mm

Altezza: 10 mm

**Descrizione tecnica**

Altezza	10 mm
Passo	1,5 mm
Ø esterno	38 mm

Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Misura del filetto	14
Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra