

HOLEX®
Filiere HSS, M × passo: 16X1,5

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	141060 16X1,5
GTIN	4045197084392
Classe articolo	12K

Descrizione
Esecuzione:

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

Imbocco a 1 spira e 3/4.

Tipo di filettatura: MF

Angolo di filetto: 60 grado

Materiale da taglio: HSS

Norma: EN 22568

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 1,5 mm

Ø esterno: 45 mm

Altezza: 14 mm

Descrizione tecnica

Passo	1,5 mm
Altezza	14 mm
Ø esterno	45 mm

Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Misura del filetto	16
Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra