

**Garant****Filiere HSS-E, MF: 16X1,5****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 141055 16X1,5 |
| GTIN            | 4045197301888 |
| Classe articolo | 11K           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

**Imbocco a 2 spire. Lappate e nitrurate**, angolo di spoglia superiore ca. 15°. **Per acciai ad alta resistenza e inossidabili.**

Direzione di taglio: destra

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 1,5 mm

Ø esterno: 45 mm

Altezza: 14 mm

**Descrizione tecnica**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Altezza              | 14 mm     |
| Passo                | 1,5 mm    |
| Ø Esterno            | 45 mm     |
| Classe di tolleranza | DIN 13 6g |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Misura del filetto  | M16×1,5  |
| Tipo di filettatura | MF       |
| Angolo di filetto   | 60 grado |
| Materiale da taglio | HSS E    |
| Norma               | EN 22568 |
| Direzione di taglio | destra   |
| Tipo di prodotto    | Filiere  |

### Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | limitatamente adatto |                |            |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>     | idoneo               |                |            |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>     | limitatamente adatto |                |            |
| Olio                             | idoneo               |                |            |
| a secco                          | limitatamente adatto |                |            |