

Garant**Maschio a mano singolo Sgrossatore, non rivestito, M: M3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130410 M3
GTIN	4045197066329
Classe articolo	11G

Descrizione**Esecuzione:**

Maschio a filettare, **composto da sbizzatore, semifinitore e finitore. Sbozzatore con imbocco lungo.**

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,5 mm

Lunghezza complessiva L: 40 mm

Ø codolo D_s: 3,5 mm

Quadro del codolo □: 2,7 mm

Ø preforo: 2,5 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	3 mm
Ø Preforo	2,5 mm
Passo della filettatura	0,5 mm
Norma	DIN 352
Ø Codolo D _s	3,5 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Quadro del codolo □	2,7 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H

Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	6 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M3
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	A
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destra
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm ²	idoneo		
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
Ti > 850 N/mm ²	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		

a secco

limitatamente adatto