

Garant**Maschio a mano singolo Finitore, non rivestito, M: M8****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130430 M8 |
| GTIN | 4045197066541 |
| Classe articolo | 11G |

Descrizione**Esecuzione:**

Maschio a filettare, **composto da sbizzatore, semifinitore e finitore. Sbozzatore con imbocco lungo.**

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1,25 mm

Lunghezza complessiva L: 56 mm

Ø codolo D_s: 6 mm

Quadro del codolo □: 4,9 mm

Ø preforo: 6,8 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|----------|
| Passo della filettatura | 1,25 mm |
| Ø Preforo | 6,8 mm |
| Ø Filettatura | 8 mm |
| Norma | DIN 352 |
| Ø Codolo D _s | 6 mm |
| Lunghezza complessiva L | 56 mm |
| Quadro del codolo □ | 4,9 mm |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H |

| | |
|---------------------------------|---|
| Materiale da taglio | HSS E |
| Profondità filettatura | 16 mm |
| Tipo di filettatura | M |
| Misura del filetto | M8 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | DIN 13 |
| Forma dell'imbocco | C |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio | destra |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio > 10% Si | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| INOX > 900 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| Ti > 850 N/mm ² | idoneo | | |
| GG(G) | limitatamente adatto | | |
| Uni | idoneo | | |
| Olio | idoneo | | |

a secco

limitatamente adatto