

**Garant****Filiera, BSW: W3/16**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	141550 W3/16
GTIN	4045197084460
Classe articolo	11K

## Descrizione

### Esecuzione:

Forma chiusa preincisa; **con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**

### Uso:

**Per filettatura Whitworth** a norma BSW BS84 nel campo di tolleranza media.

## Descrizione tecnica

Filetti per pollice	24
Ø Filettatura	4,76 mm
Altezza	7 mm
Ø Esterno	20 mm
Misura del filetto	W3/16
Direzione di taglio	destra
Classe di tolleranza	medio

Tipo di filettatura	BSW
Angolo di filetto	55 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Tipo di prodotto	Filiere

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		