

**Garant****Filiera, UNF: 5/8-18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	142620 5/8-18
GTIN	4045197084958
Classe articolo	11K

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa; **con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**

**Uso:**

**Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.**

**Descrizione tecnica**

Altezza	14 mm
Ø Filettatura	15,88 mm
Filetti per pollice	18
Ø Esterno	45 mm
Misura del filetto	5/8-18 UNF
Direzione di taglio	destra
Tipo di filettatura	UNF

Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Classe di tolleranza	2A
Tipo di prodotto	Filiere

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		