

Garant
Filiere, G: G1/2


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	142060 G1/2
GTIN	4045197084675
Classe articolo	11K

Descrizione

Esecuzione:

Filiera **esagonale senza** imbocco corretto; per la ripassatura.

Uso:

Per filettatura gas, Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1.

Norma: DIN 382

Filetti per pollice: 14

Ø Filettatura: 20,96 mm

Apertura: 41 mm

Altezza: 14 mm

Descrizione tecnica

Apertura	41 mm
Altezza	14 mm
Ø Filettatura	20,96 mm
Filetti per pollice	14
Misura del filetto	G1/2

Classe di tolleranza	A
Direzione di taglio	destra
Tipo di filettatura	G
Angolo di filetto	55 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 382
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		