

Garant
Filiera, UNF: 3/4-16

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	142620 3/4-16
GTIN	4045197084965
Classe articolo	11K

Descrizione
Esecuzione:

Forma chiusa preincisa; **con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spirale e 3/4.**

Uso:

Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.

Descrizione tecnica

Altezza	14 mm
Filetti per pollice	16
Ø Filettatura	19,05 mm
Ø Esterno	45 mm
Misura del filetto	3/4-16 UNF
Direzione di taglio	destra
Tipo di filettatura	UNF

Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Classe di tolleranza	2A
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		