

**Garant****Filiera, UNC: 10-24****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	142520 10-24
GTIN	4045197084774
Classe articolo	11K

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa; **con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**

**Uso:**

**Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME – B1.1.**

Classe di tolleranza: 2A

Filetti per pollice: 24

Ø Filettatura: 4,83 mm

Ø esterno: 20 mm

Altezza: 7 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Filettatura	4,83 mm
Filetti per pollice	24
Altezza	7 mm
Ø Esterno	20 mm

Direzione di taglio	destra
Tipo di filettatura	UNC
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Classe di tolleranza	2A
Tipo di prodotto	Filiere

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		