

Garant**Filiere, G: G1/4**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 142050 G1/4 |
| GTIN | 4045197084590 |
| Classe articolo | 11K |

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa; **con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**

Uso:

Per filettatura gas, Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1.

Norma: EN 24231

Filetti per pollice: 19

Ø Filettatura: 13,16 mm

Ø esterno: 38 mm

Altezza: 10 mm

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------|----------|
| Filetti per pollice | 19 |
| Ø Filettatura | 13,16 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Ø Esterno | 38 mm |

| | |
|----------------------|----------|
| Misura del filetto | G1/4 |
| Direzione di taglio | destra |
| Classe di tolleranza | A |
| Tipo di filettatura | G |
| Angolo di filetto | 55 grado |
| Materiale da taglio | HSS |
| Norma | EN 24231 |
| Tipo di prodotto | Filiere |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | | |
| Olio | idoneo | | |
| a secco | limitatamente adatto | | |