

**Garant****Filiere, G: G1/2**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	142050 G1/2
GTIN	4045197084613
Classe articolo	11K

## Descrizione

### Esecuzione:

Forma chiusa preincisa; **con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**

### Uso:

**Per filettatura gas, Whitworth cilindrica** DIN ISO 228/1.

Norma: EN 24231

Filetti per pollice: 14

Ø Filettatura: 20,96 mm

Ø esterno: 45 mm

Altezza: 14 mm

## Descrizione tecnica

Altezza	14 mm
Filetti per pollice	14
Ø Filettatura	20,96 mm
Ø Esterno	45 mm

Misura del filetto	G1/2
Direzione di taglio	destra
Classe di tolleranza	A
Tipo di filettatura	G
Angolo di filetto	55 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 24231
Tipo di prodotto	Filiere

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		