

**Garant**
**Filiera, UNF: 1/4-28**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	142620 1/4-28
GTIN	4045197084903
Classe articolo	11K

## Descrizione

### Esecuzione:

Forma chiusa preincisa; **con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**

### Uso:

**Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.**

Classe di tolleranza: 2A

Filetti per pollice: 28

Ø Filettatura: 6,35 mm

Ø esterno: 20 mm

Altezza: 7 mm

## Descrizione tecnica

Altezza	7 mm
Ø Filettatura	6,35 mm
Filetti per pollice	28
Ø Esterno	20 mm

Misura del filetto	1/4-28 UNF
Direzione di taglio	destra
Tipo di filettatura	UNF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Classe di tolleranza	2A
Tipo di prodotto	Filiere

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		