

**Garant**
**Set di maschi a mano, non rivestito, MF: 14X1,25**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130470 14X1,25
GTIN	4045197067050
Classe articolo	11G

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Set composto da due pezzi, **1 sgrossatore e 1 finitore.**

Filetto e spoglia rettificati dal pieno.

Tipo di filettatura: MF

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 2181

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1,25 mm

Lunghezza complessiva L: 70 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 11 mm

Quadro del codolo □: 9 mm

Ø preforo: 12,8 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Preforo	12,8 mm
Ø Filettatura	14 mm
Passo della filettatura	1,25 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	11 mm
Lunghezza complessiva L	70 mm
Quadro del codolo □	9 mm

Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 2181
Profondità filettatura	28 mm
Tipo di filettatura	MF
Misura del filetto	M14x1,25
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		

GG(G)	limitatamente adatto
Uni	adatto
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto