

Garant
Filiera, UNF: 1/2-20

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	142620 1/2-20
GTIN	4045197084941
Classe articolo	11K

Descrizione
Esecuzione:

Forma chiusa preincisa; **con imbocco corretto su entrambi i lati** per agevolare l'esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. **Imbocco a 1 spira e 3/4.**

Uso:

Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	20
Altezza	10 mm
Ø Filettatura	12,7 mm
Ø Esterno	38 mm
Misura del filetto	1/2-20 UNF
Direzione di taglio	destra
Tipo di filettatura	UNF

Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	EN 22568
Classe di tolleranza	2A
Tipo di prodotto	Filiere

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		