

**Garant**
**Set di maschi a mano, non rivestito, G: G1/4**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130550 G1/4
GTIN	4045197067609
Classe articolo	11G

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Set composto da due pezzi, **1 sgrossatore e 1 finitore.**

**Uso:**

**Per filettatura gas Whitworth cilindrica** DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Materiale da taglio: HSS

Filetti per pollice: 19

Ø Filettatura: 13,16 mm

Lunghezza complessiva L: 70 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 11 mm

Quadro del codolo □: 9 mm

Ø preforo: 11,8 mm

**Descrizione tecnica**

Filetti per pollice	19
Passo della filettatura	1,337 mm
Ø Filettatura	13,16 mm
Ø Preforo	11,8 mm
Materiale da taglio	HSS
Ø Codolo D <sub>s</sub>	11 mm

Lunghezza complessiva L	70 mm
Quadro del codolo □	9 mm
Profondità filettatura	26,32 mm
Misura del filetto	G1/4
Rivestimento	non rivestito
Tipo di filettatura	G
Angolo di filetto	55 grado
Norma	DIN 5157
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		

Uni	adatto
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto