

Garant
Maschio a macchina HSS-E Forma C, vaporizzato, M: M3,5

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 135850 M3,5 |
| GTIN | 4045197077707 |
| Classe articolo | 11H |

Descrizione
Esecuzione:
Forma C (imbocco a 2 – 3 spire).

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,6 mm

Lunghezza complessiva L: 56 mm

 Ø codolo D_s: 4 mm

Quadro del codolo □: 3 mm

Ø preforo: 2,9 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Ø Filettatura | 3,5 mm |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 |
| Ø Preforo | 2,9 mm |
| Numero taglienti Z | 3 |
| Passo della filettatura | 0,6 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Ø Codolo D _s | 4 mm |
| Lunghezza complessiva L | 56 mm |
| Quadro del codolo □ | 3 mm |

| | |
|---------------------------------|---|
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H |
| Materiale da taglio | HSS E |
| Profondità filettatura | 10,5 mm |
| Tipo di filettatura | M |
| Misura del filetto | M3,5 |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | DIN 13 |
| Forma dell'imbocco | C |
| Angolo dell'elica | 40 grado |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco |
| Direzione di taglio | destro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici |
| Colore collarino | verde |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | 13 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 15 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 15 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 15 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | limitatamente adatto | 6 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | 6 m/min | M |
| CuZn | limitatamente adatto | 13 m/min | N |

| | |
|--------------|----------------------|
| Uni | idoneo |
| Olio | idoneo |
| a umido max. | limitatamente adatto |