



Set di maschi a mano, non rivestito, G: G1/2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130650 G1/2
GTIN	4045197067784
Classe articolo	12G

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da due pezzi, **1 sgrossatore e 1 finitore.**

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Materiale da taglio: HSS

Filetti per pollice: 14

Ø Filettatura: 20,96 mm

Lunghezza complessiva L: 80 mm

Ø codolo D_s: 16 mm

Quadro del codolo □: 12 mm

Ø preforo: 19 mm

Descrizione tecnica

Ø preforo	19 mm
Passo della filettatura	1,814 mm
Ø Filettatura	20,96 mm
Filetti per pollice	14
Materiale da taglio	HSS
Ø codolo D _s	16 mm

Lunghezza complessiva L	80 mm
Quadro del codolo □	12 mm
Profondità filettatura	41,92 mm
Misura del filetto	G1/2
Rivestimento	non rivestito
Tipo di filettatura	G
Angolo di filetto	55 grado
Norma	DIN 5157
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
Uni	adatto		

Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto