

Garant**Set di maschi a mano, non rivestito, BSW: W1/8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130670 W1/8
GTIN	4045197067814
Classe articolo	11G

Descrizione**Esecuzione:**

Set composto da tre pezzi, **1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore.**

Uso:

Per filettatura Whitworth a norma BSW BS84 nel campo di tolleranza media.

Materiale da taglio: HSS

Filetti per pollice: 40

Ø Filettatura: 3,18 mm

Lunghezza complessiva L: 40 mm

Ø Codolo D_s: 3,5 mm

Quadro del codolo □: 2,7 mm

Ø Preforo: 2,5 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	3,18 mm
Passo della filettatura	0,635 mm
Filetti per pollice	40
Ø Preforo	2,5 mm
Materiale da taglio	HSS

Ø Codolo D_s	3,5 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Quadro del codolo □	2,7 mm
Profondità filettatura	6,36 mm
Misura del filetto	W1/8
Rivestimento	non rivestito
Tipo di filettatura	BSW
Angolo di filetto	55 grado
Norma	DIN 351
Forma dell'imbocco	A
Forma dell'imbocco	C
Forma dell'imbocco	D
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		

Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo
GG(G)	limitatamente adatto
Uni	adatto
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto