



## Set di maschi a mano, non rivestito, MF: 12X1,25



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130480 12X1,25
GTIN	4045197067531
Classe articolo	12G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Set composto da due pezzi, **1 sgrossatore e 1 finitore.**

Filetto e spoglia rettificati dal pieno.

Tipo di filettatura: MF

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 2181

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1,25 mm

Lunghezza complessiva L: 70 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 9 mm

Quadro del codolo □: 7 mm

Ø preforo: 10,8 mm

### Descrizione tecnica

Passo della filettatura	1,25 mm
Ø Preforo	10,8 mm
Ø Filettatura	12 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	9 mm
Lunghezza complessiva L	70 mm
Quadro del codolo □	7 mm

Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 2181
Profondità filettatura	24 mm
Tipo di filettatura	MF
Misura del filetto	M12×1,25
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Forma dell'imbocco	D
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		

GG(G)	limitatamente adatto
Uni	adatto
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto