



## Maschio a macchina HSS-E Forma C, TiCN, M: M3



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	135955 M3
GTIN	4045197649591
Classe articolo	12H

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Forma C** (imbocco a 2 – 3 spire).

Per esigenze particolarmente elevate di durezza e tenacia.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,5 mm

Lunghezza complessiva L: 56 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Quadro del codolo □: 2,7 mm

Ø preforo: 2,5 mm

### Descrizione tecnica

Passo della filettatura	0,5 mm
Ø Filettatura	3 mm
Numero taglienti Z	2
Ø preforo	2,5 mm
Numero di scanalature per i trucioli	2
Norma	DIN 371
Ø codolo D <sub>s</sub>	3,5 mm
Lunghezza complessiva L	56 mm

Quadro del codolo □	2,7 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	9 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M3
Rivestimento	TiCN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Maschi a filettare