

**Garant**
**Maschio a mano Finitore, non rivestito, G: G3/4**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130560 G3/4
GTIN	4045197067739
Classe articolo	11G

**Descrizione**
**Uso:**

**Per filettatura gas Whitworth cilindrica** DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Materiale da taglio: HSS

Filetti per pollice: 14

Ø Filettatura: 26,44 mm

Lunghezza complessiva L: 90 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 20 mm

Quadro del codolo □: 16 mm

Ø preforo: 24,5 mm

**Descrizione tecnica**

Filetti per pollice	14
Ø Filettatura	26,44 mm
Ø Preforo	24,5 mm
Passo della filettatura	1,814 mm
Materiale da taglio	HSS
Ø Codolo D <sub>s</sub>	20 mm
Lunghezza complessiva L	90 mm
Quadro del codolo □	16 mm
Profondità filettatura	79,32 mm

Misura del filetto	G3/4
Rivestimento	non rivestito
Tipo di filettatura	G
Angolo di filetto	55 grado
Norma	DIN 5157
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
Uni	adatto		
Olio	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		