

Garant
Set di maschi a mano, non rivestito, G: G1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130550 G1
GTIN	4045197067654
Classe articolo	11G

Descrizione
Esecuzione:

Set composto da due pezzi, **1 sgrossatore e 1 finitore.**

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Materiale da taglio: HSS

Filetti per pollice: 11

Ø Filettatura: 33,25 mm

Lunghezza complessiva L: 100 mm

Ø codolo D_s: 25 mm

Quadro del codolo □: 20 mm

Ø preforo: 30,75 mm

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	11
Ø Filettatura	33,25 mm
Ø Preforo	30,75 mm
Passo della filettatura	2,309 mm
Materiale da taglio	HSS

Ø Codolo D_s	25 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Quadro del codolo \square	20 mm
Profondità filettatura	66,5 mm
Misura del filetto	G1
Rivestimento	non rivestito
Tipo di filettatura	G
Angolo di filetto	55 grado
Norma	DIN 5157
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a $3 \times D$ in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		

GG(G)	limitatamente adatto
Uni	adatto
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto