

Garant
VC.T 160408, Tipo: HU7315-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261374 HU7315-1
GTIN	4062406381479
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 160408 HU7315-1 Tipo: HU7315-1

Rompitrucoli: AF

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,03 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Tolleranza	G
Avanzamento f	0,03 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 600 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura

Impiego principale	N
Rompitrucoli	AF
Tipo	HU7315-1
Codice ISO Inserto	VCGT 160408
Profondità di taglio a_p	0,05 - 1,5 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura