

Garant
Alesatore in HMI HPC Foro cieco, DLC, Ø nominale DC: 13 mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 164347 13 |
| GTIN | 4045197548924 |
| Classe articolo | 10N |

Descrizione
Esecuzione:

Esecuzione per macchine a CN con Ø del codolo cilindrico per il montaggio su **mandrini idraulici** oppure ad **altissima precisione**. In questo modo si ottiene il **massimo grado di precisione di concentricità radiale e di sicurezza del processo**. Non occorre più acquistare supporti speciali. Con adduzione interna del lubrorefrigerante per la lubrificazione ottimale per **l'inserto HPC** per minori costi di produzione.

Alesatori completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.

Con **rivestimento DLC sp² di nuovissima generazione**.

Uso:

Per **l'alesatura HPC/HSC di fori ciechi**.

Numero taglienti Z: 6

Ø campo: 12,21 - 13,2 mm

Lunghezza taglienti L_c: 22 mm

Sporgenza totale L₁: 80 mm

Lunghezza complessiva L: 130 mm

Numero taglienti Z: 6

Ø codolo D_s: 14 mm

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Avanzamento f in all. pressofuso | 1,5 mm/gir, |
| Ø nominale D _c | 13 mm |
| Tolleranza codolo | h6 |
| Sporgenza totale L ₁ | 80 mm |
| Ø codolo D _s | 14 mm |

| | |
|------------------------------------|--|
| Lunghezza complessiva L | 130 mm |
| Lunghezza taglienti L _c | 22 mm |
| Ø campo | 12,21 - 13,2 mm |
| Numero taglienti Z | 6 |
| Rivestimento | DLC |
| Materiale da taglio | HMI |
| Norma | Norma interna |
| Modello | W |
| Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco |
| Colore collarino | giallo |
| Tipo di prodotto | Utensile per alesatura con taglienti monoblocco |