

**Garant****Maschi a macchina per fori ciechi + punte elicoidali per prefori, Per filettatura metrica: M3-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	146950 M3-12
GTIN	4045197085184
Classe articolo	11K

**Descrizione****Esecuzione:**

Gli utensili sistemati in appositi supporti possono essere sfilati con facilità.

Composto da maschi a macchina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 e punte elicoidali per prefori Dim. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

**Contenuto:**

cad. 1 maschio a macchina M3 – M12 n. art. 135450 e punte a carotare n. art. 114400

**Descrizione tecnica**

Per filettatura metrica	M3 – M12
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376
Colore collarino	blu

Tipo di prodotto

Maschi a filettare

**Accessori**

Maschi a macchina M M6	135450 M6
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114400 10,2
Maschi a macchina M M8	135450 M8
Maschi a macchina M M4	135450 M4
Maschi a macchina M M12	135450 M12
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Maschi a macchina M M5	135450 M5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Maschi a macchina M M3	135450 M3
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Maschi a macchina M M10	135450 M10
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Cassetta vuota Modello 4	146960 4