

Garant**Maschi a macchina per fori passanti + punte elicoidali per prefori, Per filettatura metrica: M3-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	146650 M3-12
GTIN	4045197085139
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Gli utensili sistemati in appositi supporti possono essere sfilati con facilità.

Composto da maschi a macchina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 e punte elicoidali per prefori Dim. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Contenuto:

cad. 1 maschio a macchina M3 – M12 n. art. 132150 e punte a carotare n. art. 114400

Descrizione tecnica

Per filettatura metrica	M3 – M12
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Norma	DIN 376
Norma	DIN 371
Colore collarino	blu

Tipo di prodotto

Maschi a filettare

Accessori

Maschio a macchina Forma B M M12	132150 M12
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Maschio a macchina Forma B M M6	132150 M6
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Maschio a macchina Forma B M M10	132150 M10
Maschio a macchina Forma B M M3	132150 M3
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Maschio a macchina Forma B M M5	132150 M5
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114400 10,2
Maschio a macchina Forma B M M4	132150 M4
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Maschio a macchina Forma B M M8	132150 M8
Cassetta vuota Modello 4	146960 4