

Garant
Set di maschi a mano, non rivestito, UNC: 3/4-10

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130700 3/4-10
GTIN	4045197068118
Classe articolo	11G

Descrizione
Esecuzione:

Set composto da due pezzi, **1 sgrossatore e 1 finitore.**

Uso:

Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME – B1.1.

Tipo di filettatura: UNC

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 351

Filetti per pollice: 10

Ø Filettatura: 19,05 mm

Lunghezza complessiva L: 105 mm

Ø codolo D_s: 14 mm

Quadro del codolo □: 11 mm

Ø preforo: 16,5 mm

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	2,54 mm
Ø Preforo	16,5 mm
Ø Filettatura	19,05 mm
Filetti per pollice	10
Norma	DIN 351
Materiale da taglio	HSS

Ø Codolo D _s	14 mm
Lunghezza complessiva L	105 mm
Quadro del codolo □	11 mm
Profondità filettatura	57,15 mm
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	3/4-10 UNC
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		

GG(G)	limitatamente adatto
Uni	adatto
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto