



Maschi a macchina per fori passanti + punte elicoidali per prefori, Per filettatura metrica: M3-12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	146725 M3-12
GTIN	4045197649713
Classe articolo	12K

Descrizione

Esecuzione:

Gli utensili sistemati in appositi supporti possono essere sfilati con facilità.

Composto da maschi a macchina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 e punte elicoidali per prefori Dim. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Contenuto:

cad. 1 maschio a macchina M3 – M12 n. art. 132645 e punte a carotare n. art. 114405

Descrizione tecnica

Per filettatura metrica	M3 – M12
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Norma	DIN 376
Norma	DIN 371
Colore collarino	verde

Tipo di prodotto

Maschi a filettare

Accessori

Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114405 4,2
Maschio a macchina HSS-E M M8	132645 M8
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114405 10,2
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Maschio a macchina HSS-E M M4	132645 M4
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114405 6,8
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Maschio a macchina HSS-E M M3	132645 M3
Maschio a macchina HSS-E M M12	132645 M12
Maschio a macchina HSS-E M M6	132645 M6
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114405 3,3
Maschio a macchina HSS-E M M5	132645 M5
Maschio a macchina HSS-E M M10	132645 M10
Punta elicoidale in HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Cassetta vuota Modello 4	146961 4