

**Garant**
**Set di maschi a mano, non rivestito, UNF: 5/8-18**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130750 5/8-18
GTIN	4045197068286
Classe articolo	11G

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Set composto da due pezzi, **1 sgrossatore e 1 finitore.**

**Uso:**

**Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.**

Tipo di filettatura: UNF

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 2181

Filetti per pollice: 18

Ø Filettatura: 15,88 mm

Lunghezza complessiva L: 70 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 12 mm

Quadro del codolo □: 9 mm

Ø preforo: 14,5 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Filettatura	15,88 mm
Filetti per pollice	18
Ø Preforo	14,5 mm
Norma	DIN 2181
Materiale da taglio	HSS

Ø Codolo D <sub>s</sub>	12 mm
Lunghezza complessiva L	70 mm
Quadro del codolo □	9 mm
Profondità filettatura	47,64 mm
Passo della filettatura	1,58 mm
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	5/8-18 UNF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		

Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
GG(G)	limitatamente adatto
Uni	idoneo
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto