

**Garant****Giramaschi con mandrino a cricchetto, Acciaio integrale, Lunghezza complessiva: 85mm**

## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 148700 85     |
| GTIN            | 4045197511102 |
| Classe articolo | 11K           |

## Descrizione

### Esecuzione:

Con pinza a due griffe per il serraggio di codoli a sezione quadra. Impugnatura a T regolabile con scanalature su entrambe le estremità per lo scatto della sfera d'arresto. Giramaschi cromato. Cricchetto reversibile per uso destro/sinistro o con blocco. **Esecuzione in acciaio integrale** per carico di coppia elevato. Portautensili con concentricità radiale esatta e tolleranze minime. Ganasce fresate e temprate a induzione per elevata tenacia e durezza ottimale della superficie.

### Uso:

Adatto per la filettatura in punti di difficile accesso.

### Nota:

La misura del quadro per altre dimensioni di maschi a filettare e alesatori è riportata nei rispettivi gruppi prodotti.

## Descrizione tecnica

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Apertura <input type="checkbox"/> | 2,6 - 5,5 mm |
| Lunghezza complessiva             | 85 mm        |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Per maschi a mano DIN 352               | M3 – M10          |
| Ganasce di ricambio n. art. 148710 Dim. | 85                |
| Materiale                               | Acciaio integrale |
| Tipo di prodotto                        | Portautensili     |