

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi + punte elicoidali per prefori, Per filettatura metrica: M3-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	146750 M3-12
GTIN	4045197085153
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Gli utensili sistemati in appositi supporti possono essere sfilati con facilità.

Composto da maschi a macchina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 e punte elicoidali per prefori Dim. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Contenuto:

cad. 1 maschio a macchina M3 – M12 n. art. 134851 e punte a carotare n. art. 114150

Descrizione tecnica

Per filettatura metrica	M3 – M12
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Norma	DIN 376
Norma	DIN 371
Colore collarino	senza

Tipo di prodotto

Maschi a filettare

Accessori

Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,5	114150 2,5
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10,2	114150 10,2
Maschio a macchina M M4	134851 M4
Maschio a macchina M M10	134851 M10
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,2	114150 4,2
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,5	114150 8,5
Maschio a macchina M M5	134851 M5
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,3	114150 3,3
Maschio a macchina M M6	134851 M6
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5	114150 5
Maschio a macchina M M3	134851 M3
Maschio a macchina M M12	134851 M12
Maschio a macchina M M8	134851 M8
Punta elicoidale in HSSN Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,8	114150 6,8
Cassetta vuota Modello 4	146960 4