

Garant**Giramaschi con mandrino a cricchetto, Acciaio integrale, Lunghezza complessiva: 110mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	148700 110
GTIN	4045197511119
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Con pinza a due griffe per il serraggio di codoli a sezione quadra. Impugnatura a T regolabile con scanalature su entrambe le estremità per lo scatto della sfera d'arresto. Giramaschi cromato. Cricchetto reversibile per uso destro/sinistro o con blocco. **Esecuzione in acciaio integrale** per carico di coppia elevato. Portautensili con concentricità radiale esatta e tolleranze minime. Ganasce fresate e temprate a induzione per elevata tenacia e durezza ottimale della superficie. Forma delle ganasce brevettata, alloggiamento preciso e sicuro anche di bit per maschi a filettare con attacco esagonale da 1/4 pollice (per esempio n. art. 676307). Il serraggio avviene sull'intera superficie esagonale.

Uso:

Adatto per la filettatura in punti di difficile accesso.

Nota:

La misura del quadro per altre dimensioni di maschi a filettare e alesatori è riportata nei rispettivi gruppi prodotti.

Descrizione tecnica

Per maschi a mano DIN 352	M4,5 – M12
Apertura ☐	4,6 - 8 mm
Lunghezza complessiva	110 mm
Ganasce di ricambio n. art. 148710 Dim.	110
Materiale	Acciaio integrale
Tipo di prodotto	Portautensili