

**Garant****Set di maschi a mano, non rivestito, UNC: 10-24****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130700 10-24
GTIN	4045197068026
Classe articolo	11G

**Descrizione****Esecuzione:**

Set composto da due pezzi, **1 sgrossatore e 1 finitore.**

**Uso:**

**Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME – B1.1.**

Tipo di filettatura: UNC

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 351

Filetti per pollice: 24

Ø Filettatura: 4,83 mm

Lunghezza complessiva L: 50 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 5,5 mm

Quadro del codolo □: 4,3 mm

Ø preforo: 3,9 mm

**Descrizione tecnica**

Filetti per pollice	24
Ø Filettatura	4,83 mm
Passo della filettatura	1,058 mm
Ø Preforo	3,9 mm
Norma	DIN 351
Materiale da taglio	HSS

Ø Codolo D <sub>s</sub>	5,5 mm
Lunghezza complessiva L	50 mm
Quadro del codolo □	4,3 mm
Profondità filettatura	9,66 mm
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	10-24 UNC
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		

GG(G)	limitatamente adatto
Uni	adatto
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto