

Garant
Set di maschi a mano, non rivestito, BSW: W7/8

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130670 W7/8
GTIN	4045197067937
Classe articolo	11G

Descrizione
Esecuzione:

Set composto da tre pezzi, **1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore.**

Uso:

Per filettatura Whitworth a norma BSW BS84 nel campo di tolleranza media.

Materiale da taglio: HSS

Filetti per pollice: 9

Ø Filettatura: 22,23 mm

Lunghezza complessiva L: 110 mm

Ø Codolo D_s: 18 mm

Quadro del codolo □: 14,5 mm

Ø Preforo: 19,25 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	22,23 mm
Ø Preforo	19,25 mm
Passo della filettatura	2,822 mm
Filetti per pollice	9
Materiale da taglio	HSS

Ø Codolo D_s	18 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Quadro del codolo \square	14,5 mm
Profondità filettatura	44,46 mm
Misura del filetto	W7/8
Rivestimento	non rivestito
Tipo di filettatura	BSW
Angolo di filetto	55 grado
Norma	DIN 351
Forma dell'imbocco	A
Forma dell'imbocco	C
Forma dell'imbocco	D
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a $3 \times D$ in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a $3 \times D$ in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		

Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo
GG(G)	limitatamente adatto
Uni	adatto
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto