

**Garant****Set di maschi a mano, non rivestito, BSW: W7/32****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130670 W7/32
GTIN	4045197067845
Classe articolo	11G

**Descrizione****Esecuzione:**

Set composto da tre pezzi, **1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore.**

**Uso:**

**Per filettatura Whitworth** a norma BSW BS84 nel campo di tolleranza media.

Materiale da taglio: HSS

Filetti per pollice: 24

Ø Filettatura: 5,56 mm

Lunghezza complessiva L: 50 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 6 mm

Quadro del codolo □: 4,9 mm

Ø Preforo: 4,4 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Filettatura	5,56 mm
Filetti per pollice	24
Passo della filettatura	1,058 mm
Ø Preforo	4,4 mm
Materiale da taglio	HSS

Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Lunghezza complessiva L	50 mm
Quadro del codolo □	4,9 mm
Profondità filettatura	11,12 mm
Misura del filetto	W7/32
Rivestimento	non rivestito
Tipo di filettatura	BSW
Angolo di filetto	55 grado
Norma	DIN 351
Forma dell'imbocco	A
Forma dell'imbocco	C
Forma dell'imbocco	D
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		

Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
GG(G)	limitatamente adatto
Uni	adatto
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto