

Garant**Maschio a macchina filettatura sinistra HSS-E 6H, vaporizzato, M-LH: M20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	136180 M20
GTIN	4045197078483
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:**

Tagliante sinistro. Con elica a sinistra robusta, per asportazione dei trucioli ottimale.

Tipo di filettatura: M-LH

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 2,5 mm

Lunghezza complessiva L: 140 mm

Ø Codolo D_s: 16 mm

Quadro del codolo □: 12 mm

Ø Preforo: 17,5 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	20 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Passo della filettatura	2,5 mm
Ø Preforo	17,5 mm
Numero taglienti Z	4
Norma	DIN 376
Ø Codolo D _s	16 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Quadro del codolo □	12 mm

Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	60 mm
Tipo di filettatura	M-LH
Misura del filetto	M20 LH
Rivestimento	vaporizzato
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	sinistro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatto	13 m/min	N

Uni	idoneo
Olio	idoneo
a umido max.	limitatamente adatto