

Garant
Set di maschi a mano, non rivestito, UNC: 3/8-16

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130700 3/8-16
GTIN	4045197068064
Classe articolo	11G

Descrizione
Esecuzione:

Set composto da due pezzi, **1 sgrossatore e 1 finitore.**

Uso:

Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME – B1.1.

Tipo di filettatura: UNC

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 351

Filetti per pollice: 16

Ø Filettatura: 9,53 mm

Lunghezza complessiva L: 70 mm

Ø codolo D_s: 7 mm

Quadro del codolo □: 5,5 mm

Ø preforo: 8 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	8 mm
Filetti per pollice	16
Passo della filettatura	1,587 mm
Ø Filettatura	9,53 mm
Norma	DIN 351
Materiale da taglio	HSS

Ø Codolo D_s	7 mm
Lunghezza complessiva L	70 mm
Quadro del codolo \square	5,5 mm
Profondità filettatura	19,06 mm
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	3/8-16 UNC
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a $3 \times D$ in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a $3 \times D$ in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		

GG(G)	limitatamente adatto
Uni	adatto
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto