

Garant**Set di maschi a mano, non rivestito, UNC: 3-48****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130700 3-48
GTIN	4045197067975
Classe articolo	11G

Descrizione**Esecuzione:**

Set composto da due pezzi, **1 sgrossatore e 1 finitore.**

Uso:

Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME – B1.1.

Tipo di filettatura: UNC

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 351

Filetti per pollice: 48

Ø Filettatura: 2,51 mm

Lunghezza complessiva L: 40 mm

Ø codolo D_s: 2,8 mm

Quadro del codolo □: 2,1 mm

Ø preforo: 2,1 mm

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	48
Ø Preforo	2,1 mm
Passo della filettatura	0,529 mm
Ø Filettatura	2,51 mm
Norma	DIN 351
Materiale da taglio	HSS

Ø Codolo D_s	2,8 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Quadro del codolo \square	2,1 mm
Profondità filettatura	5,04 mm
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	3-48 UNC
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a $3 \times D$ in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a $3 \times D$ in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		

GG(G)	limitatamente adatto
Uni	adatto
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto