

Garant
Set di maschi a mano, non rivestito, UNF: 1/2-20

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130750 1/2-20
GTIN	4045197068262
Classe articolo	11G

Descrizione
Esecuzione:

Set composto da due pezzi, **1 sgrossatore e 1 finitore.**

Uso:

Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.

Tipo di filettatura: UNF

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 2181

Filetti per pollice: 20

Ø Filettatura: 12,7 mm

Lunghezza complessiva L: 63 mm

Ø codolo D_s: 9 mm

Quadro del codolo □: 7 mm

Ø preforo: 11,5 mm

Descrizione tecnica

Ø Filettatura	12,7 mm
Filetti per pollice	20
Ø Preforo	11,5 mm
Norma	DIN 2181
Materiale da taglio	HSS

Ø Codolo D _s	9 mm
Lunghezza complessiva L	63 mm
Quadro del codolo □	7 mm
Profondità filettatura	38,1 mm
Passo della filettatura	1,95 mm
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	1/2-20 UNF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro cieco e di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		

Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo
GG(G)	limitatamente adatto
Uni	idoneo
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto