

**Garant****Maschio a macchina Forma B DIN 371, non rivestito, M: M1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	131150 M1
GTIN	4045197068842
Classe articolo	11H

**Descrizione****Esecuzione:****Con imbocco corretto.**Dim. M2,3 e M2,6 con vecchio profilo DIN. **ISO 1 4H****HSS-E****Descrizione tecnica**

Passo della filettatura	0,25 mm
Numero taglienti Z	2
Ø Preforo	0,75 mm
Ø Filettatura	1 mm
Numero di scanalature per i trucioli	2
Norma	DIN 371
Ø Codolo D <sub>s</sub>	2,5 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Quadro del codolo □	2,1 mm
Classe di tolleranza	ISO 1 4H
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	3 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M1

Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		