

Garant**Svasatore conico di precisione 90°, TiAlN, Ø Esterno Dc: 5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	150170 5
GTIN	4045197364708
Classe articolo	11M

Descrizione**Esecuzione:**

Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.

Svasatore conico di precisione per un elevato rendimento.

Uso:

Svasatore conico di precisione per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

Descrizione tecnica

Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M2,5
Ø Minimo svasatore per fori a partire da	1,5 mm
Ø Esterno	5 mm
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm ²	0,07 mm/gir,
Tolleranza codolo	h9
Ø Codolo D _s	4 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Numero taglienti Z	3
Rivestimento	TiAlN
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 335 C

Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	25 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	34 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	32 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	8 m/min	M
CuZn	limitatamente adatto	80 m/min	N
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		