

**Garant****Distruggi-maschi in HMI, codolo cilindrico con esagono, TiAlN, Per maschi a filettare: M5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	149830 M5
GTIN	4045197326928
Classe articolo	11L

**Descrizione****Esecuzione:**

**Codolo cilindrico stabile**, con **esagono** per l'alloggiamento nel mandrino, e tagliente autocentrante.

**Uso:**

Per **togliere maschi spezzati**. **Serraggio stabile** necessario, foro asciutto e privo di olio da taglio.

**Nota:**

$v_c$  per materiale < 67 HRC di 10 - 28 m/min.

Indossare occhiali protettivi.

Norma: Norma interna

Lunghezza scanalatura per trucioli  $L_c$ : 19 mm

Lunghezza complessiva L: 50 mm

$\varnothing$  codolo  $D_s$ : 5 mm

**Descrizione tecnica**

Tolleranza codolo	h6
Per maschi a filettare	M5
$\varnothing$ Codolo $D_s$	5 mm
Lunghezza complessiva L	50 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$	19 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI

Norma	Norma interna
Colore collarino	rosso
Tipo di prodotto	Distruggimaschi

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 67 HRC	idoneo	10-28 m/min	H
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		