

Garant
Distruggi-maschi in HMI, codolo cilindrico con esagono, TiAlN, Per maschi a filettare: M8

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	149830 M8
GTIN	4045197326942
Classe articolo	11L

Descrizione
Esecuzione:

Codolo cilindrico stabile, con **esagono** per l'alloggiamento nel mandrino, e tagliente autocentrante.

Uso:

Per **togliere maschi spezzati**. **Serraggio stabile** necessario, foro asciutto e privo di olio da taglio.

Nota:

v_c per materiale < 67 HRC di 10 - 28 m/min.

Indossare occhiali protettivi.

Norma: Norma interna

Lunghezza scanalatura per trucioli L_c : 23 mm

Lunghezza complessiva L: 60 mm

\varnothing codolo D_s : 7 mm

Descrizione tecnica

Per maschi a filettare	M8
Tolleranza codolo	h6
\varnothing Codolo D_s	7 mm
Lunghezza complessiva L	60 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	23 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI

Norma	Norma interna
Colore collarino	rosso
Tipo di prodotto	Distruggimaschi

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 67 HRC	idoneo	10-28 m/min	H
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		