

Garant**Svasatore conico di precisione 90°, non rivestito, Ø Esterno Dc: 20,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	150150 20,5
GTIN	4045197085559
Classe articolo	11M

Descrizione**Esecuzione:**

Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.

Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C.

Uso:

Svasatore conico di precisione per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

Descrizione tecnica

Ø Esterno	20,5 mm
Ø Minimo svasatore per fori a partire da	3,5 mm
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm ²	0,16 mm/gir,
Viti a testa svasata a norma DIN 7991	M10
Tolleranza codolo	h9
Ø Codolo D _s	10 mm
Lunghezza complessiva L	63 mm
Numero taglienti Z	3
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado

Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 335 C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	33 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	27 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	27 m/min	P
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		