

**Garant****Smussatore per sbavature 90°, Modello: 15****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	150065 15
GTIN	4045197085382
Classe articolo	11M

**Descrizione****Esecuzione:**

Speciale geometria del tagliente per un taglio leggermente alesante. I trucioli vengono evacuati attraverso il foro inclinato nella direzione del codolo.

Passaggio interno per LR: no

Per fori di  $\varnothing$ : 10 - 15 mm

$\varnothing$  testa: 20 mm

Lunghezza complessiva L: 65 mm

$\varnothing$  codolo  $D_s$ : 10 mm

**Descrizione tecnica**

Per fori di $\varnothing$	10 - 15 mm
$\varnothing$ Testa	20 mm
Lunghezza complessiva L	65 mm
$\varnothing$ Codolo $D_s$	10 mm
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza

Tipo di prodotto

Svasatori conici

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	33 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	7 m/min	M
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		