

**Garant****Svasatore conico a 1 tagliente 90°, non rivestito, Ø Esterno DC: 8mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150050 8
GTIN	4045197085290
Classe articolo	11M

## Descrizione

### Esecuzione:

Superficie del cono completamente rettificata per svasature e sbavature senza vibrazioni. Svasatura con finitura superficiale di alta qualità. Ampio vano trucioli per un'evacuazione ottimale del truciolo. Tagliente principale piatto riaffilabile con estrema facilità.

## Descrizione tecnica

Ø Esterno	8 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	8 mm
Lunghezza complessiva L	50 mm
Numero taglienti Z	1
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Svasatori conici

## Dati utente

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	33 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	7 m/min	M
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	limitatamente adatto		